

電磁線圈 VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

訂貨編號: 8118257

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 驅動方式 | 電控 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 開關位置指示器 | 否 |
| 持續通電率 | 100% |
| 絕緣材料等級 | H |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 3.5 W 24 V AC : 50/60 Hz , 功率 3.5 VA |
| 允許的電壓波動 | -15%/+10% |
| 歐盟境外防爆認證 | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| 防爆 | 區 1 (CN) 區 21 (CN) |
| 證書簽發機構 | GYJ23.1169X |
| 氣體防爆阻燃類型 | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb |
| 防塵的防爆阻燃類型 | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db |
| 防爆環境溫度 | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 防護等級 | IP66 |
| 產品重量 | 580 g |
| 電氣介面 | 端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |