

電磁線圈 VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

訂貨編號: 8118331

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 驅動方式 | 電控 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 開關位置指示器 | 否 |
| 持續通電率 | 100% |
| 絕緣材料等級 | H |
| 線圈的特性參數 | 230 V DC: 1.8 W 230 V AC : 40/65 Hz , 功率 1.8 VA |
| 允許的電壓波動 | -15%/+10% |
| 歐盟境外防爆認證 | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| 防爆 | 區 1 (CN) 區 21 (CN) |
| 證書簽發機構 | GYJ23.1170X |
| 氣體防爆阻燃類型 | Ex eb mb IIC T6 - T4 Gb |
| 防塵的防爆阻燃類型 | Ex tb IIIC T85°C - T130°C Db |
| 防爆環境溫度 | T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 防護等級 | IP65 |
| 產品重量 | 330 g |
| 電氣介面 | 端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |