


嚮導閥 MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS

訂貨編號: 8118341

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
工作壓力	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
結構特點	開關閥
復位類型	彈簧復位
證書簽發機構	21-GA4BO-0070X 21-GA4BO-0071X
氣體防爆阻燃類型	Ex ia IIC T6...T5 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex ia IIIC T135°C Db
防爆環境溫度	-40°C ≤ Ta ≤ 50°C/65°C
防護等級	IP65
手動裝置	鎖定式
流向	不可逆
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
最大輸入功率 Pi	-55°C ~ +50°C T6 = 2.98W -55°C ~ +65°C T5 = 1W -55°C ~ +65°C T5 = 2.98W -55°C ~ +65°C T6 = 1W
最大輸入電壓 Ui	31 V
最大輸入電流 Ii	0.67 A
線圈的特性參數	24 V DC : 1.5 W
有效內部電感 Li	低到可忽略不計
有效內部電容 Ci	低到可忽略不計
容許頻率波動	+/- 10%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-20 °C...80 °C
安裝方式	CNOMO

特性	值
材料説明	RoHS 合規