



# 電磁閥

## VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FB

料號: 8122774

FESTO



### 技術參數

| 特性                                   | 值  |
|--------------------------------------|--|
| 閥功能                                  | 3/2 常閉, 單穩態  |
| 驅動類型                                 | 電動   |
| 寬度                                   | 5.9 mm   |
| 標準額定流量                               | 5.5 l/min  |
| Operating pressure MPa               | -0.1 ... 0.7 MPa   |
| 操作壓力                                 | -1 ... 7 bar   |
| Operating pressure                   | -14.5 ... 100 psi  |
| 操作壓力注意事項                             | Operating pressure at port 3: n.-1-0bar                  |
| 設計結構                                 | Connection direction underneath<br>具彈簧復位的提升閥             |
| 復位類型                                 | 機械彈簧   |
| 防護等級                                 | IP40   |
| 額定尺寸                                 | 0.36 mm  |
| 排氣功能                                 | 可節流  |
| 密封原理                                 | 軟性   |
| 裝配位置                                 | 任何   |
| 手動控制                                 | 無  |
| 嚮導類型                                 | 電動   |
| 流量方向                                 | 可反向  |
| Cv value                             | 0.006 Gal/min US   |
| 最大切換頻率                               | 10 Hz  |
| 關閉時間                                 | <= 6 ms  |
| Note on switching time off           | At $-1 < p < 6$ bar                                      |
| 開啟時間                                 | <= 13 ms   |
| Note on switching time on            | <= 6 ms at $0 < p < 6$ bar, <= 13 ms at $-1 < p < 0$ bar |
| 循環功率                                 | 100% within 500 h  |
| 電源消耗                                 | <= 0.5 W   |
| 額定工作電壓 DC                            | 24 V   |
| 容許的電壓波動                              | +/- 10 %   |
| 操作介質                                 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]                |
| 注意: 操作和嚮導介質                          | 潤滑操作不可行  |
| 耐腐蝕等級 CRC                            | 1 - Low corrosion stress                                 |
| PWIS conformity                      | VDMA24364 zone III                                       |
| 介質溫度                                 | 5 ... 50 °C  |
| 相對空氣濕度                               | 70 %   |
| Information on relative air humidity | At ambient temperature                                   |
| 環境溫度                                 | 5 ... 50 °C  |
| 產品重量                                 | 4.5 g  |
| 電氣連接                                 | 2-pin  |
| 安裝類型                                 | 具通孔  |
| 氣壓連接, 氣口 1                           | 底座   |
| 氣壓連接, 氣口 3                           | 底座   |
| 材料備註                                 | 符合 RoHS  |
| Material housing                     | PBT  |
| Material spring                      | 高合金鋼, 耐腐蝕  |