


電磁閥 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB

訂貨編號: 8122777

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	5.9 mm
標準標稱流量	5.5 l/min
工作口	底座
工作壓力	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar -14.5 psi...100 psi
關於工作壓力的提示	連接埠 3 的工作壓力：僅 -1 到 0 bar
結構特點	向下連接方向 具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP40
公稱通徑	0.36 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無
嚮導類型	電控
流向	可逆
Cv·值	0.006 gal(US)/min
最大開關頻率	10 Hz
關閉時間	6 ms
注意開關時間 (關)	在 $-1 < p < 6$ bar
打開時間	13 ms
注意開關時間 (開)	$0 < p < 6$ bar 下 ≤ 6 ms , $-1 < p < 0$ bar 下 ≤ 13 ms
持續通電率	500 h 內 100%
電氣功耗	0.5 W
標稱操作電壓 DC	12 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 1]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	5 °C...50 °C
相對空氣濕度	70%
關於相對空氣濕度的注意事項	環境溫度下
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	6 g
電氣介面	電纜
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	底座
氣動介面，氣口 3	底座
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
彈簧材質	高合金不鏽鋼