



media separated pneumatic valve VZDB-F10-M22C-16-M3-PE

料號: 8122795

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	Rocker valve with diaphragm seal
驅動類型	氣壓
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	With through-hole for M2 screw
製程閥的連接	外螺紋/外螺紋
尺寸	10
額定尺寸	1.6 mm
閥功能	2/2 常閉, 單穩態
手動控制	無
流量方向	不可逆
Operating pressure MPa	-0.075 ... 0.1 MPa
操作壓力	-0.75 ... 1 bar
Operating pressure	-10.875 ... 14.5 psi
排氣功能	可節流
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣口21	M3
Fluid connection	法蘭
Pilot pressure MPa	0.15 ... 0.3 MPa
嚮導壓力	1.5 ... 3 bar
Pilot pressure	21.75 ... 43.5 psi
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
操作介質	流體介質 氣態介質
注意: 操作和嚮導介質	Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm
Internal volume	35 µl
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
流量 Kv	0.034 m3/h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	PEEK
Material seals	EPDM
產品重量	7 g
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
最大切換頻率	2 Hz