



# 真空產生器 OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UC-C-A-H3

訂貨編號: 8141099

FESTO



## 資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.45 mm
網格尺寸	10 mm
消音器設計	常閉
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度 標準
過濾等級	40 µm
手動裝置	按鈕式
整合功能	電控噴射脈衝 節流 電控開關閥 過濾器 消音器封閉
結構特點	T 型
閥功能	關閉
最大抽氣流量的工作壓力	0.3 MPa 43.5 psi
最大吸取流量的操作壓力	3 bar
工作壓力	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar 29 psi...101.5 psi
最大真空度時的工作壓力	0.44 MPa 4.4 bar 63.8 psi
最大真空度	89 %
額定工作壓力	0.4 MPa 4 bar 58 psi
針對大氣的最大吸氣流量	4 l/min
具有噴射脈衝且在額定工作壓力下的氣源時間	2 s
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24 V DC: 1.0 W
認證	c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令

特性	值
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
額定工作壓力下的聲壓度	51 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	39 g
電氣介面輸入，功能	噴射脈衝 真空產生
電氣介面輸入，介面類型	2x 插頭
電氣介面輸入，連接系統	接口型式 H
電氣介面輸入，介面/線芯數	2
輸入電氣介面，安裝類型	卡入鎖定
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管
氣動介面，氣口 3	消音器封閉
真空介面	適用於氣管外徑 4 mm
連接螺紋材質	POM
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
過濾器材料	POM
外殼材質	加強型聚醯胺
調節螺絲材質	鋼
消音器材料	加強型聚醯胺 PE
螺絲材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金