


氣控閥

VOGM-FD100-M33E-M-F90

料號: 8141658

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	Sub-base valve 膜片閥 嚮導作動式提動閥
驅動類型	氣壓
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	具配件
閥功能	Proportional 3/3-way valve
操作模式	單動
Operating pressure MPa	0.14 ... 0.8 MPa
操作壓力	1.4 ... 8 bar
Operating pressure	20.3 ... 116 psi
復位類型	機械彈簧
氣壓連接	Sub-base design, airing
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
介質溫度	-40 ... 80 °C
環境溫度	-40 ... 80 °C
標準額定流量	1,240 l/min
C 值	5.58 l/sbar
b 值	0.214
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
Material spring	彈簧鋼
產品重量	1,560 g
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress