

變徑接頭 NPFC-RS-G1-G12-MF

訂貨編號: 8142601

FESTO



資料表

特性	值
螺紋接頭材料	鍍鎳黃銅
套組規格	10
工作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
額定緊固扭矩, 氣接口 1	62.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	134.79 g
氣動介面, 氣口 1	G1
氣動介面, 氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PVC