

# 操作單位

## CDPX-X-E2-W-10-EX2

料號: 8155221

FESTO



### 技術參數

特性	值
寬度	265 mm
深度	17 mm
高度	138 mm
長度	34 mm
最大的前面板厚度	17 mm
即時時鐘	是
支援 PLC 協議	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
即時時鐘偏移	<100 ppm at 25 °C
顏色的數量	16 M
顯示	具背光
顯示類型	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	10,1"
備份電池	鋰電池, 可充電
顯示解析度	1280x800 pixels
電源消耗	14 W
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-30 ... 80 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-20 ... 55 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
產品重量	1,200 g
USB 介面	是
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd
安裝類型	VESA interface
材料備註	符合 RoHS
編程軟體	Designer Studio
CPU 數據	1 GB RAM