


## 電磁線圈

### VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

料號: 8156761

FESTO



## 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
認證核發部門	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
防氣爆	Ex e mb IIC T4, T5, T6
防塵爆	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
周遭防爆溫度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS