


# 導向單元 EAGF-P2-KF-45-100

料號: 8158123

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	45
行程	100 mm
反向空隙	0 µm
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
最大加速度	25 m/s <sup>2</sup>
最高速度	1 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 60 °C
最大輸出力Fy	320 N
Max. force Fy static	415 N
最大輸出力Fz	320 N
Max. force Fz static	415 N
最大扭矩Mx	15 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	19 Nm
最大扭矩My	10 Nm
My靜態時的最大扭矩	12 Nm
最大扭矩Mz	10 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	12 Nm
置換力	2 N
0 mm行程時的運動質量	342 g
0 mm行程時的基本重量	1,037 g
每 10 mm 行程所增加的重量	12.3 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	12.3 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	25 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4.3 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼 電鍍層為硬鉻
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material yoke plate	鍛造鋁合金 電鍍