


插入接頭

NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10

料號: 8158786

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	8.5 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計	L-shape
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
多樣型	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 4
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	24.03 g
安裝類型	External hex A/F 17
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 R1/4
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 12 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT 高合金鋼, 耐腐蝕
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕