

底座 VMPA-FB-AP-1-EMG-P5

訂貨編號: 8161057

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	41 mm
最大閥位數量	4
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	175 g
氣動介面, 氣口 1	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁