

近接開關 SDBF-FDS-1L-PU-K-9-N-LE

訂貨編號: 8161167

FESTO



資料表

特性	值
設計	方形結構
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	磁阻式
環境溫度	-20 °C...80 °C -4 °F...176 °F
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
打開時間	1,5 µs
關閉時間	0,5 µs
最大輸出電流	1 A
最大開關電容 DC	24 W
電壓降	0.5 V
短路電流額定值	否
操作電壓範圍 DC	6 V...24 V
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	側向
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	PVC
安裝方式	夾緊
安裝位置	可選
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
開關狀態指示	LED
具有移動電纜的環境溫度	-4 °F...176 °F
防護等級	IP67 NEMA 4
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III