


液壓緩衝器 DYS-D-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

訂貨編號: 8161521

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 尺寸 | 7 |
| 行程 | 5 mm |
| 緩衝 | 自調節 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 位置偵測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 1 m/s |
| 室溫下的重置時間 | 0.2 s |
| 工作模式 | 單動 推 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 緩衝長度 | 5 mm |
| 最大停止力 | 300 N |
| 每個行程的最大能量消耗 | 3 J |
| 每小時最大能耗 | 12000 J |
| 最大殘餘能量 | 0.01 J |
| 重設力 | 12 N |
| 最小插入力 | 40 N |
| 產品重量 | 20 g |
| 安裝方式 | 透過鎖緊螺帽 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 高合金鋼 |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |
| 螺帽材料 | 鍍鋅鋼 |