

液壓緩衝器 DYS-D-Q11-16-15-Y1F-Y9

訂貨編號: 8161528

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
行程	15 mm
緩衝	自調節
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	1 m/s
室溫下的重置時間	0.3 s
工作模式	單動 推
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	15 mm
最大停止力	2000 N
每個行程的最大能量消耗	40 J
每小時最大能耗	64000 J
最大殘餘能量	0.16 J
重設力	46 N
最小插入力	160 N
產品重量	220 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鍍鋅鋼
活塞桿材質	高合金鋼
螺帽材料	鍍鋅鋼