


累加計數器 PZA-E-C

訂貨編號: 8606

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	具有氣缸的機械式順序計數器
復位類型	按鈕或氣動信號
顯示	6 個數字
驅動器的洩放壓力	< 0.15 bar
洩放壓力重設	< 0.15 bar
驅動器的響應壓力	> 0.8 bar
響應壓力重設	2 bar
工作壓力	2 bar...8 bar
最小復位壓力	2 bar
驅動器的最小脈衝長度	8 ms
最小脈衝長度重置	150 ms
驅動器的最短停機時間	10 ms
最短停機重置時間	50 ms
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	70 g
安裝方式	面板式安裝
氣動介面	M5
外殼材質	PA