


# 限位閥 SDK-3-PK-3

料號: 8714

FESTO

具滾珠驅動器



## 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	機械的
標準額定流量	16 l/min
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	球形座
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	0.6 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 80 °C
環境溫度	-10 ... 80 °C
驅動力	12 N
產品重量	50 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	非管道式