

關節軸承 SGS-M16

訂貨編號: 9258

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M16
基於標準	ISO 12240-4
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	265 g
材料說明	RoHS 合規
外環材料	黃銅
外殼材質	鍍鋅鋼
內滾道材質	鋼
螺帽材料	鍍鋅鋼