


# 快速排氣閥 SE-1/4-B

訂貨編號: 9686

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	快速排氣
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
安裝方式	擰入
標準標稱流量, 排氣	1200 l/min
標準標稱流量, 氣流 6→5 bar	960 l/min
工作壓力	0.5 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...75 °C
外殼材質	壓鑄鋅
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
公稱通徑	7 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...75 °C
產品重量	100 g
氣動介面, 氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR