


# Съединител QSM-6-4

Специф. Номер: 153327

★ Основна продуктова гама

редуциращ.

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                   |
|---|--|
| Размер  | Mini                                       |
| Номинален размер                                | 2.7 mm                                     |
| Монтажна позиция                                | по избор                                   |
| Конструкция                                     | права форма                                |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi                         |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa                         |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar                           |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi                        |
| Maritime classification                         | see certificate                            |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 80 °C                              |
| Тегло на продукта                               | 3 g  |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух с външен диаметър 6 mm            |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 4 mm            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                               |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема         |