

Основа VABV-S1-1HSB-G38

Номер на част: 8030650

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	44 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Въз основа на стандарт	ISO 5599-1
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Годност за работа с вакуум	да
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагер	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	490 g
Пневматична връзка 2	G3/8
Пневматична връзка 4	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане