

# Пневматичен разпределител VSPA-B-T32C-M-D1

Номер на част: 8033644

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                      | 2x3/2 затворен моностабилен                                                                     |
| Начин на задействане                          | пневматично                                                                                     |
| Монтажна ширина                               | 42 mm                                                                                           |
| Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778 | 1400 l/min                                                                                      |
| Пневматична работна връзка                    | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1                                              |
| Работно налягане                              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                                          |
| Конструктивна структура                       | Бутален шибър                                                                                   |
| Начин на връщане в изходно състояние          | механична пружина                                                                               |
| Номинален диаметър                            | 8 mm                                                                                            |
| Функция отработен въздух                      | чрез основа                                                                                     |
| Принцип на уплътняване                        | променлив                                                                                       |
| Монтажно положение                            | произволно                                                                                      |
| Вид управление                                | директно                                                                                        |
| Захранване с управляващ въздух                | външно                                                                                          |
| Посока на потока                              | не е реверсивна                                                                                 |
| Припокриване                                  | положително припокриване                                                                        |
| Управляващо налягане                          | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 бар...16 бар                                                             |
| Годност за работа с вакуум                    | да                                                                                              |
| b-стойност                                    | 0.18                                                                                            |
| C-стойност                                    | 5293 l/sbar                                                                                     |
| Дебит разпределител                           | 1300 l/min                                                                                      |
| Дебит разпределител върху основа              | 1100 l/min                                                                                      |
| Работен флуид                                 | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                 |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                        |
| Устойчивост на вибрации                       | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Устойчивост на удари                          | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 0 - няма опасност от корозия                                                                    |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |

| Характеристика                                               | Стойност                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Температура на флуида                                        | -10 °C...60 °C                                     |
| Ниво на звуково налягане                                     | 85 dB(A)                                           |
| Управляващ флуид                                             | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 1 Nm                                               |
| Тегло на продукта                                            | 360 g                                              |
| Начин на закрепване                                          | върху присъединителна плоча                        |
| Връзка за управляващ въздух 12                               | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Връзка за управляващ въздух 14                               | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 1                                         | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 2                                         | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 3                                         | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 4                                         | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 5                                         | Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                |
| Материал на уплътненията                                     | NBR                                                |
| Материал на тялото                                           | Алуминиева отливка под налягане                    |
| Материал на винтовете                                        | Стомана<br>поцинковани                             |