


Запушалка
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Номер на част: 8090740

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	34 mm
Височина	22.4 mm
Дължина	69.2 mm
Тегло на продукта	75.4 g
Размер на опаковката	1
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	за RJ45 и SC-RJ
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Push-pull
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Цвят на тялото	сребрист
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал на уплътненията	NBR
Противопожарно изпитване	UL94 V-0