

Елемент сензорен SKDA-100-AB-G2

Номер на част: 8161505

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на измерване на силата	0 kN...100 kN
Диапазон на калибриране	-8 kN...108 kN
Пределно натоварване	150 kN
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Аналогов изход	4 - 20 mA
Точност на аналоговия изход в $\pm$ %FS	0.2 %FS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав високолегирана стомана, неръждаема
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Тегло на продукта	2.5 kg
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Клас защита	IP67
Електрическо присъединяване	5-полюсно А-кодиран Куплунг M12x1
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS