

Мост монтажен
DARQ-K-X1-A3-F05-R15
Номер на част: 8183117

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструктивна структура	Монтажен мост
Свързването на позиционера и датчика обратна връзка за положение съответства на стандарта	VDI/VDE 3845 размер AA 1 VDI/VDE 3845 размер AA 2 VDI/VDE 3845 размер AA 3
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...50 °C
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Тегло на продукта	100 g
Начин на закрепване	върху фланец съгласно ISO 5211
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крепежния винел	PA66, електропроводим
Материал на монтажния мост	PA66, електропроводим
Материал на гайките	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на шайбата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	Неръждаема стомана