

# Конектор EAMC-42-50-8-16

Номер на част: 8186207

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	8 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	42
Номинална дължина	50 mm...50 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин...6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...-25 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	148 g...148 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS