

# Конектор EAMD-67-65-40-32X32-U

Номер на част: 8196714

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	40 mm
Монтажен диаметър 2	32 mm
Размер	67
Номинална дължина	65 mm...65 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин...4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...-25 °C
Масов инерционен момент	430 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	200 Nm
Тегло на продукта	787 g...787 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS