

# Конектор EAMD-56-56-25-23X27-U

Номер на част: 8196717

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	25 mm
Монтажен диаметър 2	23 mm
Размер	56
Номинална дължина	56 mm...56 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин...5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...-25 °C
Масов инерционен момент	172 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	58 Nm
Тегло на продукта	459 g...459 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS