


Аксиален модул EAMM-A-N38-60H-G2

Номер на част: 8197463

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|-------------------------|
| Номинална дължина | 41 mm...41 mm |
| Монтажно положение | произволно |
| Макс. обороти | 8000 1/мин...8000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на лагера | -25 °C...-25 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 °C...-10 °C |
| Масов инерционен момент | 14.5 kgmm ² |
| Предаваем въртящ момент | 16 Nm |
| Тегло на продукта | 374 g...374 g |
| Код на интерфейс актуатор | N38 |
| Код на интерфейс мотор In | 60H |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |