


# Аксиален модул EAMM-A-N48-60G-G2

Номер на част: 8197469

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	46 mm...46 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин...6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Масов инерционен момент	39 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	454 g...454 g
Код на интерфейс актуатор	N48
Код на интерфейс мотор In	60G
Указание за материала	Съответствие с RoHS