


Аксиален модул EAMM-A-S38-60R-G2

Номер на част: 8197475

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	49 mm...49 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин...8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	290 g...290 g
Код на интерфейс актуатор	S38
Код на интерфейс мотор In	60R
Указание за материала	Съответствие с RoHS