


# Аксиален модул EAMM-A-S95-120G

Номер на част: 8197476

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	100.5 mm...100.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин...5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	75 Nm
Тегло на продукта	4350 g...4350 g
Код на интерфейс актуатор	S95
Код на интерфейс мотор In	120G
Указание за материала	Съответствие с RoHS