

Капачка на захващащ палец НАМА-GA-B33-40-2-S-40-BU

Номер на част: 8203480

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Мин. диаметър за захващане	30 mm
Макс. диаметър за захващане	55 mm
Работен ход	0 mm...55 mm
Брой захващащи палци	2
Конструкция	за хващач
Конструктивна структура	с механично зацепване със зацепване чрез фрикция
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	68 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 40 +5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал захващащ палец	VMQ (силикон), открива се като метал