

Капачка на захващащ палец НАМА-GA-B33-100-4-S-40-BU

Номер на част: 8203482

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Мин. диаметър за захващане	80 mm
Макс. диаметър за захващане	110 mm
Работен ход	30 mm...125 mm
Брой захващащи палци	4
Конструкция	за хващач
Конструктивна структура	с механично зацепване със зацепване чрез фрикция
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	315 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 40 +5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал захващащ палец	VMQ (силикон), открива се като метал