

# Конектор EAMC-56-58-20-25-U

Номер на част: 8203734

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност                |
|---------------------------------|-------------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 20 mm                   |
| Монтажен диаметър 2             | 25 mm                   |
| Размер                          | 56                      |
| Номинална дължина               | 58 mm...58 mm           |
| Монтажно положение              | произволно              |
| Макс. обороти                   | 5500 1/мин...5500 1/мин |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L          |
| Температура на лагера           | -25 °C...-25 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %                |
| Температура на околната среда   | -25 °C...-25 °C         |
| Масов инерционен момент         | 128 kgmm <sup>2</sup>   |
| Предаваем въртящ момент         | 75 Nm                   |
| Тегло на продукта               | 275 g...275 g           |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS     |