

Вакуумен засмуквател OGVN-75-A-U-G38

Номер на част: 8204836

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	16 mm
Номинален диаметър	10 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	75 mm
Обем на смукателната чаша с държач	42.8 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/ Zn/Ni (F1a)
Температура на околната среда	10 °C...45 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	173 Б
Тегло на продукта	46 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	G3/8
Цвят	синьо/светло синьо
Твърдост по Шор	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	PUR