


Мек хващач
HPSX-100-4-S-40-BU-RA50
Номер на част: 8207884

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Работен ход	30 mm...125 mm
Мин. диаметър за захващане	80 mm
Макс. диаметър за захващане	110 mm
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Адаптивен
Брой захващащи палци	4
Конструктивна структура	с механично зацепване със зацепване чрез фрикция
Работно налягане	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 бар...0.2 бар -12.325 psi...2.9 psi
Налягане на разрушаване капачка	0.06 MPa 0.6 бар 8.7 psi
Макс. работна честота хващач	5 Hz
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас защита	IP69K
Обща сила на захващане	23 Б
Тегло на продукта	632 g
Начин на закрепване	според ISO 9409-1-50-4-M6
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адаптора	РА-усилен

Характеристика	Стойност
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал захващащ палец	VMQ (силикон), открива се като метал
Материал на капачката	РА-усилен
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 40 +5