


Мек хващач HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Номер на част: 8207885

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Работен ход	0 mm...55 mm
Мин. диаметър за захващане	30 mm
Макс. диаметър за захващане	55 mm
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Адаптивен
Брой захващащи палци	2
Конструктивна структура	с механично зацепване със зацепване чрез фрикция
Работно налягане	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 бар...0.2 бар -12.325 psi...2.9 psi
Налягане на разрушаване капачка	0.06 MPa 0.6 бар 8.7 psi
Макс. работна честота хващач	5 Hz
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас защита	IP69K
Обща сила на захващане	5 Б
Тегло на продукта	240 g
Начин на закрепване	според ISO 9409-1-50-4-M6
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адаптора	РА-усилен

Характеристика	Стойност
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал захващащ палец	VMQ (силикон), открива се като метал
Материал на капачката	РА-усилен
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 40 +5