


Вакуумен засмуквател OGVM-30X65-AV-N-G38F

Номер на част: 8210277

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	7 mm
Мин. радиус на заготовката	15 mm
Номинален диаметър	6 mm
Размер на смукателна чаша с държач	30x65 mm
Обем на смукателната чаша с държач	11.5 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	овален силфон 1,5
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-60 kPa -0.6 бар -8.7 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	66 Б
Напречна сила, действаща вертикално при номинално работно налягане	104 Б
Тегло на продукта	51 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	Вътрешна резба G3/8
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR