


# Вакуумен засмуквател OGVM-20X60-GV-N-RA

Номер на част: 8213250

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                     | Стойност                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина смукателна чаша с държач                   | 5 mm                                                        |
| Мин. радиус на заготовката                                         | 12.5 mm                                                     |
| Номинален диаметър                                                 | 6 mm                                                        |
| Размер на смукателна чаша с държач                                 | 20x60 mm                                                    |
| Обем на смукателната чаша с държач                                 | 5 cm <sup>3</sup>                                           |
| Присъединителна позиция                                            | горно                                                       |
| Монтажно положение                                                 | произволно                                                  |
| Форма на смукателната чаша с държач                                | овална форма на камбана                                     |
| Работно налягане                                                   | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                                         | -60 kPa<br>-0.6 бар<br>-8.7 psi                             |
| Работен флуид                                                      | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                                 | 2 - умерена опасност от корозия                             |
| Сертификат за LABS                                                 | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Температура на околната среда                                      | -20 °C...80 °C                                              |
| Сила на задържане при номинално работно налягане                   | 81 Б                                                        |
| Напречна сила, действаща вертикално при номинално работно налягане | 103 Б                                                       |
| Тегло на продукта                                                  | 27 g                                                        |
| Начин на закрепване                                                | чрез връзка за вакуум                                       |
| Връзка за вакуум                                                   | Правоъгълен адаптер RA                                      |
| Цвят                                                               | черен                                                       |
| Твърдост по Шор                                                    | 60 +/- 5                                                    |
| Материал резбова шийка                                             | Алуминиева ковка сплав                                      |
| Указание за материала                                              | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач                             | NBR                                                         |