

Аксиален модул EAMM-A-C42-8-68C-S5

Номер на част: 8216587

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина | 53 mm |
| Монтажно положение | произволно |
| Предавателно число | 1:1 |
| Макс. обороти | 8000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 100 % |
| Клас защита | IP69K |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 5.87 kgmm ² |
| Предаваем въртящ момент | 6.5 Nm |
| Тегло на продукта | 800 g |
| Код на интерфейс актуатор | C42-6 |
| Код на интерфейс мотор In | 78CB |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |