

Аксиален модул EAMM-A-C50-10-68C-S5

Номер на част: 8216588

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина | 57 mm |
| Монтажно положение | произволно |
| Предавателно число | 1:1 |
| Макс. обороти | 8000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 100 % |
| Клас защита | IP69K |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 5.87 kgmm ² |
| Предаваем въртящ момент | 12.5 Nm |
| Тегло на продукта | 770 g |
| Код на интерфейс актуатор | C50-10 |
| Код на интерфейс мотор In | 68C |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |