


Аксиален модул EAMM-A-C68-16-108C-S5

Номер на част: 8216592

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	70 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	6500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	2120 g
Код на интерфейс актуатор	C68-16
Код на интерфейс мотор In	108C
Указание за материала	Съответствие с RoHS