

Паралелен модул EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Номер на част: 8216596

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	60
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	27.6 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	3 Nm
Тегло на продукта	1640 g
Код на интерфейс актуатор	C42-6
Код на интерфейс мотор In	68C
Указание за материала	Съответствие с RoHS