

Паралелен модул EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Номер на част: 8216599

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	86
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	174 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	2990 g
Код на интерфейс актуатор	C50-10
Код на интерфейс мотор In	88C
Указание за материала	Съответствие с RoHS