


Паралелен модул EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Номер на част: 8216603

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	145
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	2221 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	50 Nm
Тегло на продукта	10600 g
Код на интерфейс актуатор	C68-16
Код на интерфейс мотор In	138C
Указание за материала	Съответствие с RoHS