

Паралелен модул EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Номер на част: 8216604

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	110
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	794.1 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	25 Nm
Тегло на продукта	7200 g
Код на интерфейс актуатор	C80-19
Код на интерфейс мотор In	108C
Указание за материала	Съответствие с RoHS