

Контролен панел CDSV-P20-A

Номер на част: 8217573

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. дължина на проводника	3 m
Контролни елементи	3 бутона
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Устойчивост на претоварване	налична
Диапазон на работното напрежение DC	15 V...30 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	Електроника: <= 100 mA
Макс. консумация на ток	20 mA
Маркировка КС	КС-EMV
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-20 °C...80 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 85 %
Клас защита	IP40 III
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	21 g
Електрическа консумирана мощност	0.5 C
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинална височина на употреба	<= 2000 m NHN
Вид индикация	Лампа за LCD дисплей
Индикатор за работна готовност	чрез подсветка
Индикатор за състоянието	Светодиод син = нормално състояние Светодиод червен = неизправност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID